

Moduł pamięci do wideodomofonu R12S SD-003

Wystarczy połączyć go z systemem wideodomofonowym i nacisnąć tylko jeden przycisk. Moduł pamięci zarejestruje do 32 obrazów osób stojących przed kamerą naszego wideodomofonu i to bez taśmy filmowej czy magnetowidowej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI



Instrukcja montażu

Moduł pamięci SD-003 łączy się z monitorem głównym za pomocą wiązki przewodów zakończonej specjalnym wtykiem (typu mulex), znajdującej się w wyposażeniu fabrycznym modułu pamięci.

Moduł może rejestrować obrazy osób próbujących nas odwiedzić w czasie naszej nieobecności lub aktualnie nas odwiedzających.

Instrukcja obsługi

Po podłączeniu modułu do monitora należy ustawić aktualny czas i datę. W tym celu przyciskamy dłużej przycisk „TIME”. Na ekranie monitora pojawią się dwie migające pozycje minut (dwie cyfry). Aktualną wartość zatwierdzamy przyciskiem „PLAY”. Następnie ustawiamy wartość godzin w analogiczny sposób. Ustawienia kończymy na wpisaniu aktualnego roku.

W celu automatycznej rejestracji obrazów należy wcisnąć przycisk „SET” (zaświeci się czerwona dioda LED). Ustawienie to spowoduje, że po przyciśnięciu przycisku wywołania „CALL” w kamerze zostanie zarejestrowany obraz osoby stojącej przed obiektywem kamery. Moduł pamięci umożliwia zapis 32 obrazów w formie stop-klatki. Odtwarzanie zapisu obrazów umożliwia przycisk „MONITOR” (podgląd), a następnie kolejne przyciśnięcia klawisza „PLAY” wyświetlą poszczególne zapisane w pamięci obrazy.

Możliwa jest również ręczna rejestracja obrazów za pomocą przycisku „REC”.

Po podłączeniu moduł pamięci SD-003 do monitora R12S należy przełącznik (znajdujący się poniżej gniazda 6PIN) ustawić w pozycji „ON” (czarny suwak do góry).

Do zamocowania modułu pamięci służą dwie metalowe spinki, które łączy się (spina) z lewej strony monitora R12S (od strony słuchawki).

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Napięcie zasilania: | 12V (z monitora) |
| Maksymalny pobór mocy: | 3W |
| Liczba zapamiętanych obrazów: | system CCIR – 32 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): | 205/55/55 mm |
| Kolor: | biały |
| Waga netto: | 0,184 kg |

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do dystrybutora:

ORNO POLSKA

ul. Cieszyńska 21; 43-170 Łaziska Górne

tel: 032 4343110;

www.orno.pl

orno@orno.pl